

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.050

Kierrejärsintyökalusarja

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.050 - Kierrejiirsintyökalusarja

Kaikenkokoisten metristen kierteiden jirsintään. Lisätyökalu Perforex BC- sekä ja Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksiin.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.050
Tuotekuvaus	Kaikenkokoisten metristen kierteiden jirsintään. Lisätyökalu Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksiin.
Tekniset tiedot	Kärjen läpimitta 12 mm Terän läpimitta 10 mm Kaltevuus 1,5 mm Viistekulma 60° Leikkauspituus 20 mm Kokonaispituus 85 mm
Toimitus	Kierrejiirsin Leikkauspihdit Työkalujen kiinnitys
Kierteelle	M12 - M64
Muokattava materiaali	Teräs Ruostumaton teräs Alumiinivalu Muovi Kupari
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,09 kg
Bruttopaino	0,102 kg
Tullitariffinimike	82077037
ETIM 9	EC000162
ETIM 8	EC000945
ECLASS 8.0	36609211
Tuotekuvaus	Circular screw cutting tool