

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.435

Johdotuskanavaleikkuri MC125

Osavaltio: 2.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.435 - Johdotuskanavaleikkuri MC125

Johdotuskanavien manuaaliseen leikkaukseen, säädettävä pituusvaste työstettävän materiaalin mukaan. Eloksoitu tukipinta ja laserkaiverrettu mittataulukko millimetri- ja tuuma-asteikolla. Turvallinen työstö integroidun sormisuojan ansiosta. Tarkoitettu asennettavaksi työpenkkiin.



ominaisuudet

Tilausno	AS 4050.435
Tuotekuvaus	Johtokourujen manuaaliseen leikkaukseen, säädettävä pituusvaste työstettävän materiaalin mukaan. Eloksoitu tukipinta ja laserkaiverrettu mittataulukko millimetri- ja tuuma-asteikolla. Turvallinen työstö integroidun sormisuojan ansiosta. Tarkoitettu asennettavaksi työpenkkiin.
Hyödyt	Mahdollistaa johdotuskanavien manuaalisen leikkaamisen kustannustehokkaasti Helpottaa johdotuskanavien lyhentämistä käsintehtävään poikkisahaamiseen verrattuna
Pohjapinta-ala	Leveys: 1.332 mm Korkeus: 798 mm Syvyys: 405 mm
Insertion height (max.)	28 mm
Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2,5 mm

ominaisuudet

Suurin työstettävä leveys kaapelikanava	125 mm
Muokattava materiaali	Muovi
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	14,3 kg
Bruttopaino	15,43 kg
Tullitariffinimike	84778095
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17139290
Tuotekuvaus	Kaapelikouruleikkuri MC125 kaapelikourujen ja niiden kansien manuaaliseen katkaisuun