

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.451

Kuorinta-automaatti S22

Osavaltio: 5.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.451 - Kuorinta-automaatti S22

Puoliautomaattinen johdinten kuorintakone

ominaisuudet

Tilausno	AS 4050.451
Rakenne	Kosketusnäyttö Integroitu kokonaismäärälaskuri Integroitu päiväkohtainen määrälaskuri Kuorintapituuden portaaton asetus
Tuotekuvaus	Puoliautomaattinen johdinten kuorintakone.
Hyödyt	Helppo halkaisijan asetus painonappia kohden Johtimien yksinkertainen vienti Käyttäjäystävällinen toiminto
Tekniset tiedot	Sähkökäyttöinen Kuorinta-alue 0,05–6 mm ² (AWG 30–10) Kuorintapituus 3–20 mm (0,12–0,79 in.) Poiston pituus 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.) Ohjauspituus 22 mm (0.87 in.)
Toimitus	Kuorinta-automaatti S22 Erikoissuodatin ohuiden johtimien syöttämiseen Varaterä
Mitat	Leveys: 190 mm Korkeus: 190 mm Syvyys: 295 mm
Nimelliskäyttöjännite	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Näennäisteho	70 VA
Tahtiaika	0,5 s
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	8,5 kg
Bruttopaino	9,06 kg
Tullitariffinimike	84798997

ominaisuudet

ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Tuotekuvaus	Stripping machine S 22, 0,05-6mm ²
