

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.452

Puristusautomaatti L8

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.452 - Puristusautomaatti L8

Sähkö-pneumaattinen kuorinta- ja puristusautomaatti irrallisille eristetyille johdinholkeille.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.452
Rakenne	Kosketusnäyttö
Tuotekuvaus	Sähkö-pneumaattinen kuorinta- ja puristusautomaatti irrallisille eristetyille johdinholkeille.
Hyödyt	Helppo käyttää Eristettyjen pätehylysyjen turvallinen ja nopea käsittely Automaattisen työkaluvaihdon ansiosta ei varusteluaikaa Erikoisjohtimien työstäminen mahdollista Yksinkertainen ja nopea asennus Läpimittojen automaattinen tunnistus
Tekniset tiedot	Poikkileikkauspinta-ala 0,5–2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Puristuspituus 8 mm (0,31 in.) Ohjauspituus 35 mm (1.378 in.) Erikoiskokoisten, muovikauluksella varustettujen pätehylysyjen muokkaus mahdollista
Toimitus	Puristusautomaatti L8 1 tärykuljetinsäiliö 0,5–1,5 mm ² 1 tärykuljetinsäiliö 1,5–2,5 mm ²
Ohje	Trapez-standardipuristusmuotti – muita malleja saatavana pyydettäessä
Mitat	Leveys: 390 mm Korkeus: 460 mm Syvyys: 330 mm
Paineilmaliitântä	5,5 bar
Nimelliskäyttöjännite	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Näennäisteho	110 VA
Puristus	Trapezoid
Tahtiaika	1,5 s

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	34,6 kg
Bruttopaino	34,67 kg
Tullitariffinimike	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Tuotekuvaus	Crimp machine L 8, 0,5-2,5mm ²