

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.455 Katkaisuautomaatti C8+

Osavaltio: 5.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.455 - Katkaisuautomaatti C8+

Puoliautomaattinen kone johdinten katkaisuun yksilöllisesti säädettävään mittaan.



## ominaisuudet

Tilausno	AS 4050.455
Rakenne	Ohjauspaneelin kanssa Stop and go -toiminto
Tuotokuvaus	Puoliautomaattinen kone johdinten katkaisuun yksilöllisesti säädettävään mittaan.
Hyödyt	Käyttäjäystävällinen toiminto Johtimien helppo ohjaus Syöttörullien helppo avaaminen PC-yhteensopiva Katkaisu mahdollista CAE-tietoihin liittyvän rajapinnan avulla Tukee johtojen tunnistusta näyttämällä näytössä liitäntäkohdan Projektit ja tehtävät siirretään helposti katkaisuautomaatille C8+
Tekniset tiedot	Erillinen hienosäikeinen johdin 0,08–10 mm <sup>2</sup> (AWG 28 - 8) Erillinen umpijohdin 0,08–2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 28 - 14) Johtimen pituudelle 1–99999 mm Syöttönopeus 0–1,5 m/s Syöttörullien säädettävä puristusvoima Tasavirtaservokäyttö Sisäänvientipituus 27 mm (1,06 tuumaa)
Toimitus	Katkaisuautomaatti C8+ Liitäntäkaapeli pistokkeella Ohjelmistoyhteys, CAE-tiedot Asennus-CD
Liitännät	Eplan Pro Panel CAE-tiedot

# ominaisuudet

Mitat	Leveys: 380 mm Korkeus: 470 mm Syvyys: 360 mm
Nimelliskäyttöjännite	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
Näennäisteho	240 VA
Tahtiaika	2 s
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	19,74 kg
Bruttopaino	20,74 kg
Tullitariffinimike	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Tuotekuvaus	C8+ automatic cutter, for wires and cables up to 8 mm diameter,