

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.123

Wire Station WS 540

Osavaltio: 17.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.123 - Wire Station WS 540

Siirrettävä johdotustyöasema, korkeussäädettävä, joustavaan tuotanto- ja verstasyöskentelyyn. Mahdollistaa ergonomisen työskentelyn ja käsittelyssä.



ominaisuudet

Tilausnro	AS 4051.123
Rakenne	USA-versio
Tuotekuvaus	Siirrettävä johdotustyöasema, korkeussäädettävä, joustavaan tuotanto- ja verstasyöskentelyyn. Mahdollistaa ergonomisen työskentelyn ja käsittelyssä.
Hyödyt	<p>Sähköisesti säädettävä pöytä optimaalisen työskentelykorkeuden aikaansaamiseksi, säädettävissä välillä 710 – 1 250 mm</p> <p>Monikerrostyötaso, vedenkestävä ja naarmutuksen kestävä</p> <p>lhanteellinen ratkaisu yhdessä katkaisu- ja puristusautomaattien sekä esivalmisteltujen lankojen Wire Terminal -yksikön kautta tapahtuvan käytön kanssa</p> <p>Integroitu mittalista nopeaan manuaaliseen mittaamiseen</p> <p>Valmistele monitorin kiinnitystä varten lankojen poistamiseksi Eplan Smart Wiring -toiminnolla</p> <p>Valinnaisesti laajennettavissa laitehyllyillä lankapahveja, lankarullia sekä työkalujen ja pienosien pitimiä varten</p> <p>Joustavasti korjaamossa käytettävissä kumitettujen ohjausrullien avulla</p> <p>Vetolaatikko, jossa Shadowboard valmisteltu työkaluille</p>
Toimitus	<p>Langoituspöytä sähköisellä korkeussäädöllä</p> <p>Liitäntäkaapeli 7 m</p> <p>Pistorasialista, 7-paikkainen, keinukytkimellä</p>

ominaisuudet

Asennusohje	Kiinnitystuki, pystysuora, tilausnro 4051.106 tarvitaan esim. laatikonpitimen ja makasiinikannattimen kaltaisia lisävarusteita varten
Sisäänmenojännite	110 V AC, 60 Hz
Mitat	Leveys: 900 mm Korkeus: 1.350 mm Syvyys: 781 mm
Työskentelykorkeus	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Joo
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	106 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000348
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100208
Tuotekuvaus	Liikuteltava johdotustyöpiste 110 V:n ja 60 Hz:n liitännällä. Sähköisesti korkeussäädettävä ja joustava käyttö verstaalla. Mahdollistaa ergonomisen työskentelyn ja käsittelyn.

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------