

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.222

## WT-tärykuljetinpää

Osavaltio: 10.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.222 - WT-tärykuljetinpää

Tärykuljetinsäiliö WT 29 irrallisten muovikauluksella varustettujen johdonpääteholkkien läpivientiin poikkileikkauksella 1,5 ja 2,5 mm<sup>2</sup> Wire Terminal WT C -johdinsarja-automaatissa.



## ominaisuudet

Tilausno	AS 4051.222
Rakenne	WT 29 -tärykuljetinpää
Hyödyt	Johdonpääteholkkien prosessiturvallinen läpivienti Käyttömateriaalien helppo ja nopea vaihto
Tekniset tiedot	Sopii johdonpääteholkkipituuksille 8–18 mm
Toimitus	WT 29 -tärykuljetinpää
Käyttöalueet	Irrallisille johdonpääteholkeille, joiden halkaisija on 1,5 mm <sup>2</sup> – 2,5 mm <sup>2</sup>
Ohje	Tärykuljetinsäiliöt ja yksittäiset johtopääteholkit on toteutettu Rittal-johtopääteholkkien standardin DIN 46228-4:2019-02 toleranssimittojen mukaan. Jos työstettävät johtopääteholkit poikkeavat siinä määritellyistä toleranssimitoista, voi olla tarpeen suunnitella/testata tätä varten uudet tärykuljetinsäiliöt ja mukauttaa johtopääteholkkien erittelyä.
Normit	AEH DIN 46228
Sopii tilausnumerolle	4051.205 4051.210
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,4 kg
Bruttopaino	0,7 kg

# ominaisuudet

---

Tullitariffinimike

84799070