

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.581

Rakolevyaukkosarja M12–M40

Osavaltio: 15.5.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.581 - Rakolevyaukkosarja M12–M40 teräslevylle, kolmeen osaan lastuava terä

Pyöreiden aukkojen stanssaukseen

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.581
Rakenne	Kolmeen osaan lastuava terä
Tuotekuvaus	Pyöreiden aukkojen stanssaukseen. Peltileikkuria käytetään ruuviavaimella tai hydraulistanssilla.
Toimitus	6 matriisia 6 meistiä Vetoruuvi ja kuulalaakeri Ø 6 x 40 mm Vetoruuvi ja kuulalaakeri Ø 9,5 x 50 mm Vetoruuvi ja kuulalaakeri Ø 19 x 55 mm HSS-esiaukkopora Ø 10 mm 1 annos liukutahnaa Muovilaukku
Muokattava materiaali	Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø-reiät	12,5 mm 16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

ominaisuudet

Kierteelle	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Ohje	Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2.2
Bruttopaino	2.256
Tullitariffinimike	82073010
EAN	4028177808843
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719