

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.710

Virtakiskojen leikkauslaite CW 120-S

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.710 - Virtakiskojen leikkauslaite CW 120-S

CW 120-S -tuotesarjan leikkausyksikkö soveltuu virtakiskojen katkaisemiseen. Integroitu tarkkuuslaser helpottaa leikkaamista ja taivuttamista. Laitteen voi asentaa helposti työpenkkiin.



ominaisuudet

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro | AS 4055.710 |
| Rakenne | Laserosoitin (apulaser) säteilyteho laserluokka 1 |
| Tuotekuvaus | CW 120-S -tuotesarjan leikkausyksikkö soveltuu virtakiskojen katkaisemiseen. Laitteen voi asentaa helposti työpenkkiin. |
| Hyödyt | Aikaa säästyy selvästi manuaaliseen leikkaukseen verrattuna |
| Leikkaus (maks.) | 120 x 12 mm |
| Koneen mitat | Leveys: 335 mm Korkeus: 370 mm Syvyys: 275 mm |
| Pohjapinta-ala | Leveys: 283 mm Korkeus: 318 mm Syvyys: 372 mm |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 21,3 kg |
| Bruttopaino | 23,3 kg |
| Tullitariffinimike | 84623290 |
| ETIM 9 | EC004303 |
| ETIM 8 | EC004303 |
| ECLASS 8.0 | 36600804 |

ominaisuudet

Tuotekuvaus

CW 120 – S busbar cutting unit. The cutting unit in the CW 120 – S product series is ideal for cutting busbars to length. The unit is easily mounted on a workbench.

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus