

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.720

Sähköhydraulinen pumppu

Osavaltio: 30.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.720 - Sähköhydraulinen pumppu

CW 120-S -sarjan tuotteita käytetään sähköhydraulisella pumpulla.



ominaisuudet

| | |
|---------------------------------|---|
| Tilausnro | AS 4055.720 |
| Tuotekuvaus | CW 120-S -sarjan tuotteita käytetään sähköhydraulisella pumpulla. |
| Nimellisteho | 1,3 kW |
| Filling volume | 3,2 l |
| Working volume | 2,2 l |
| Flow rate (max.) | 1,1 l/min |
| Oil (type) | HLP 46 |
| Nimelliskäyttöjännite | 230 V, 50 Hz |
| Nimellisvirta | 5,65 A |
| Koneen mitat | Leveys: 400 mm Korkeus: 325 mm Syvyys: 335 mm |
| Pohjapinta-ala | Leveys: 402 mm Korkeus: 342 mm Syvyys: 397 mm |
| Sallittu käyttöpaine (p. maks.) | 700 bar |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 32 kg |
| Bruttopaino | 34,5 kg |
| Tullitariffinimike | 84138100 |

ominaisuudet

| | |
|-------------|--|
| ETIM 9 | EC011047 |
| ETIM 8 | EC011047 |
| ECLASS 8.0 | 27301290 |
| Tuotekuvaus | Electro-hydraulic pump suitable for CW 120 – S and hydraulic cylinders |

Hyväksynät

| | |
|------------|-------------------------------|
| Selitykset | Vaativuuden mukaisuusvakuutus |
|------------|-------------------------------|