

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.720

Sähköhydraulinen pumppu

Osavaltio: 2.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.720 - Sähköhydraulinen pumppu

CW 120-S -sarjan tuotteita käytetään sähköhydraulisella pumpulla.



ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.720
Tuotekuvaus	CW 120-S -sarjan tuotteita käytetään sähköhydraulisella pumpulla.
Nimellisteho	1,3 kW
Filling volume	3,2 l
Working volume	2,2 l
Flow rate (max.)	1,1 l/min
Oil (type)	HLP 46
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 50 Hz
Nimellisvirta	5,65 A
Koneen mitat	Leveys: 400 mm Korkeus: 325 mm Syvyys: 335 mm
Pohjapinta-ala	Leveys: 402 mm Korkeus: 342 mm Syvyys: 397 mm
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	700 bar
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	32 kg
Bruttopaino	34,5 kg
Tullitariffinimike	84138100

ominaisuudet

ETIM 9	EC011047
ETIM 8	EC011047
ECLASS 8.0	27301290
Tuotekuvaus	Electro-hydraulic pump suitable for CW 120 – S and hydraulic cylinders

Hyväksynät

Selitykset	Vaativuuden mukaisuusvakuutus
------------	-------------------------------