

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.010 Ilmanohjuslevy

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.010 - Ilmanohjauslevy VX IT 19 tuuman standard-profiilikiskolle

Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä käytäväsuojauksella tai asentamalla LCP-järjestelmä.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 5302.010
Hyödyt	Ilmastoinnin energiatehokkuuden tavoitteelliseen lisäämiseen Pystysuora harjaslaippa, joka estää törmäyksen erotuslistoihin, kun ulompaan asennustasoon on asennettu kiskojärjestelmä.
Käyttöalueet	Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä.
Materiaali	teräslevy Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB Harjaslaippojen kuidut: muovi PA6, ei sisällä halogeeneja Harjaslaipan kiinnitysrunko: PVC-muovia, joka sisältää halogeeneja Peitepaneeli: muovia, palo-ominaisuudet: itsestään sammuva, UL 94 HB:n mukainen, ei sisällä halogeeneja
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	2 pystysuuntaista peitelevyä 2 vaakasuuntaista peitelevyä 4 harjalistaa 4 solu-PU-vahtokappaletta Sis. kiinnitystarvikkeet

ominaisuudet

Asennusohje	<p>Harjalistalla varustetut pystysuuntaiset peitelevyt voidaan jakamista varten asentaa sekä etummaisiiin että taaimmaisiiin 19" profiilikiskoihin.</p> <p>Vaakatasoiset harjalistalla varustetut peitelevyt voi kiinnittää vain etummaisiiin 19" profiilikiskoihin.</p> <p>Laipion sisäpuolelle integroidut 482,6 mm:n (19 tuuman) asennusaukot voivat valinnaisesti lukittua liitettyihin peitepaneeleihin, käytä muiden rakennekomponenttien asennukseen tai kaapelinohjaukseen. Huomioi tuotekohtainen toimitussisältö.</p>
Sopii:	<p>Leveys: = 600 mm Korkeus: = 1.200 mm</p>
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,001 kg
Bruttopaino	0,001 kg
Tullitariffinimike	56090000
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Tuotekuvaus	<p>Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, standard, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxH: 600x1200 mm, RAL 9005</p>