


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5302.202**

# Kaapelinläpivientipaneeli ja harjalista

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.202 - Kaapelinläpivientipaneeli ja harjalista 482,6 mm (19")

390 x 40 mm (2 HE) tai 390 x 20 mm (1 HE) harjaslaipallinen aukko, vedonpoistosankojen asennus mahdollista.



## ominaisuudet

Tilausnro	DK 5302.202
Tuotekuvaus	Kaapelin helpon ja yksinkertaisen ohjaamisen mahdollistamiseksi kahden alueen välillä, joita erottaa tuumamittainen asennustaso, esimerkiksi 19" asennustason alueen etu- ja takasivun välillä.
Hyödyt	Kaapeliläpiviennin laajentamiseksi voidaan yksinkertaisesti yhdistää kaksi paneelia keskenään.
Käyttöalueet	Asennusalueiden sulkemiseen ja samanaikaiseen kaapelin ohjaamiseen asennusalueilla, 1 U 482,6 mm (19") - asennusstandardi
Materiaali	teräslevy Harjaslaippa: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja Harjaslaippojen kuidut: muovi PA6, ei sisällä halogeeneja Harjaslaipan kiinnitysrunko: PVC-muovia, joka sisältää halogeeneja
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Asennusaukotus	Leveys:390 mm Korkeus:30 mm
Mitat	Leveys: 482,6 mm
Korkeusyksiköt	1 U

# ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,2 kg
Bruttopaino	0,243 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Tuotekuvaus	Cable gland panel with brush strip, 1 U, 482.6 mm (19"), sheet steel, RAL 9005