

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5311.116

Verkko-/palvelinkaappi VX IT

Osavaltio: 9.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5311.116 - Verkko-/palvelinkaappi VX IT rei'itetyillä ovilla, 19 tuuman standard-profiilikiskoilla

VX IT verkko-/palvelinkaappi, rei'itetyillä ovella, tiloihin joissa huone- tai käytäväjäähdytys. 19-tuumainen sisärakenne, syvyysäädettävät 19 tuuman profiilikiskot standard-mallissa, saatavana eri mitoissa.



ominaisuudet

| | |
|----------------|---|
| Tilausno | VX 5311.116 |
| Rakenne | tuuletettu Normaali 19":n profiilikiskoilla |
| Materiaali | teräslevy Alumiini Etuovi: alumiinia, 1,25 mm Takaovi: teräslevy, 1,5 mm |
| Pintakäsittely | Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenne: Maalattu Takaovi ja katto: Pohjamaalattu, pulverimaalaus Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu |
| General colour | RAL 7035 |

ominaisuudet

| | |
|--|---|
| Väri | Kotelokehys, takaovi ja katto: RAL 7035 Etuovi: Pystysuora profiili, hopeanvärinen ja vaakasuora profiili RAL9005 Sisäasennus, tuuletusritilä edessä: RAL 9005 Kahva ja saranat: RAL 9005 |
| Toimitus | VX kaappirunko ovilla ja kattolevyllä Alumiini-teräsovi edessä, tuuletettu (reikälevyissä vapaata tilaa noin 85 %), 180°-saranat Teräslevyovi takana, ilmanvaihdon (reikälevyissä vapaata tilaa noin 85 %) Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E Profiilikiskot, 482,6 mm (19") Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta. 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava Kattolevy, moniosainen, kaapeliläpivienti syvyys suunnassa katon molemmilla puolilla, esivalmisteltu kattotuulettimelle. Teräslevyovi takana, ilmanvaihdon, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat |
| Mitat | Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 1.200 mm |
| Korkeusyksiköt | 42 U |
| Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana | 150 mm / 330 mm |
| Installation position in 19" area | eteen ja taakse |
| Tasojen etäisyys (toimitettaessa) | 720 mm |
| 19":n kiinnitys | kiinnitetty syvyys suuntaiseen kiskoon ylhäältä ja alhaalta sekä rungossa olevaan kannatinkiskoon |
| Rakenne | Normaali |
| Kattotyyppi | moniosainen, kaapeliläpivienti syvyys suunnassa katon molemmilla puolilla, esivalmisteltu kattotuulettimelle |

ominaisuudet

| | |
|--|--|
| Takaoven toteutus | Teräslevyovi, ilmanvaihdolla, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat |
| Etuoven toteutus | Alumiini-teräslevyovi, ilmanvaihdolla, yksiosainen, 180°:n saranat |
| Asennuskulma | 19":n standard-profiilikiskot VX IT -kaappiin |
| Pohjatyyppi | avoin |
| Rakenne 19"-taso(t) | eteen ja taakse |
| Profiilikiskojen sijainnin toteutus | 19" taso edessä ja takana |
| Kuormitettavuus | 15 000 N |
| Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) kaappia kohden UL 2416:n mukaan | 12 000 N |
| Ohje | Rivitetäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180° |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 79 kg |
| Bruttopaino | 101 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 248,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Tuotekuvaus | Verkko-/palvelinkaappi VX IT Rei'itetyillä ovilla,19" standard-profiilikiskot edessä ja takana,tuuletettu,LKS:800x2000x1200mm,42 U |

Hyväksynät

Hyväksynät

| | |
|---------------|---|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikaatit | Pintakäsittely |
| Selitykset | Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |
