


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.080 Pingotuskehys

Osavaltio: 12.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.080 - Pingotuskehys

Koteloiden rinnakkainen työstäminen koteloiden työstöalueella Perforex BC- ja Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksissa mahdollistaa lyhyemmän valmisteluajan sekä lisää tuottavuutta.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.080
Rakenne	Pneumaattinen kappaleiden kiinnitys
Tuotekuvaus	Mahdollistaa koteloiden rinnakkaisen työstämisen koteloiden työstöalueella Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksissa.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	3
Ohje	Kiristyskehiksen (tilausnro 4050.080) käyttö työstökeskuksessa BC (tilausnro 4050.230) on mahdollista ainoastaan kaksiovisessa versiossa.
Sopii tilausnumerolle	4050.108 4050.230 4055.925 4055.926
Suitable for	Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S
Kiinnitettävien koteloiden enimmäismitat	Leveys: 510 mm Korkeus: 510 mm Syvyys: 600 mm
Kiinnitettävien koteloiden vähimmäismitat	Leveys: 80 mm Korkeus: 100 mm Syvyys: 80 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	25 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	25 kg
Tullitariffinimike	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
Tuotekuvaus	AS Multiple fastening, BC 1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 80 x 100 x 80 mm