


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.108

Jyrsintäkeskus Perforex BC 1008 HS

Osavaltio: 21.5.2024 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.108 - Jyrsintäkeskus Perforex BC 1008 HS

Pariovellisessa standardimallissa teline leveitä työstettäviä kappaleita varten. Ihanteellinen kokonaan hitsattujen koteloiden työstöön.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.108
Rakenne	Moottoroitu syvyysäättö 2 200 mm Kotelon muokkaaminen Litteiden osien työstö Pariovilliset Patentoitu vedoskiekko ja jyrsintäpurujen integroitu imu Tehoakseli ml. minimimäärävoitelu Automaattinen työkalujen tarkistus DIN-työkalut Paineilmakäyttöinen kiinnityslaite
Tuotekuvaus	Perforex BC 1008 HS -poraus- ja jyrsinkeskus sopii ihanteellisesti purkamattomien tai kokonaan hitsattujen kytkentäkaappien työstöön. Työstöalueen kahden avattavan oven ansiosta jopa 2300 x 1600 mm (L x K) kokoisten koteloiden työstö onnistuu vaivatta.
Hyödyt	Nopea sijoitetun pääoman tuotto prosentti (ROI) ja selvästi parempi kilpailukyky Lyhyet läpimenoajat korkealaatuisella työstöllä Nopea, tarkka ja luotettava työskentely Helposti opittava ja etähuollettava versto ohjelmointi Verkkoyhteensopiva ohjelmisto ja keskitetty tietokanta Ohjelmoidut verstautilaukset ovat heti käytettävissä ja niitä voi käyttää yhä uudelleen
Toimitus	Perforex BC määritetään projektikohtaisesti
Muokattava materiaali	Alumiini Teräs Ruostumaton teräs Muovi Kupari
Konevalinnat	Kiinnityskorkeuden lisäys 4050.035

ominaisuudet

Koneen ohjaus	Verstasohjelmointi 4-akselinen CNC-ohjaus Rittal Optipanel ja 24" näyttö
Turvallisuus	Suojaritilä, jossa optinen suojalaite Suoja-aita takana
Liitännät	Liitäntä erilaisiin CAD-järjestelmiin Siirto DXF-muodoista EPLAN Pro Panel Rittal Configuration System
Ohje	Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Pohjapinta-ala	Leveys: 4.600 mm Korkeus: 2.410 mm Syvyys: 4.600 mm
Paineilmaliitäntä	6 bar
Työkalupaikkojen määrä	20
Tool holder (Pick-up-System)	Joo
Ohjausjännite (DC)	24 V
Nimellisvirta maks.	32 A
Nimelliskäyttöjännite	400 V, 3~, 50 Hz
Dimensions of clampable cubic parts	Leveys: 2.300 mm Korkeus: 1.600 mm Syvyys: 2.200 mm
Maximum machinable area for cubic parts	Leveys: 2.300 mm Korkeus: 1.600 mm
Dimensions clamped panels	Leveys: 2.300 mm Korkeus: 1.550 mm
Maximum machinable area for enclosure panels	Leveys: 2.300 mm Korkeus: 1.700 mm
Pohjapinta-ala	Leveys: 4.600 mm Korkeus: 2.410 mm Syvyys: 4.600 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Paino/VE	2 700 kg
Tullitariffinimike	84571090
EAN	4028177804548
ETIM 7.0	EC000000
ECLASS 8.0	36600890