


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.318 Kierteitysvaihtoehto

Osavaltio: 4.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.318 - Kierteitysvaihtoehto Perforex LC 3030:een

Kierteitysoptio Perforex Lasercenter LC:hen sisältää kierretapin ja kiinnitysyksiköt M3–M10.



ominaisuudet

Tilausno	AS 4050.318
Rakenne	liikkuva työkalumakasiini, jossa 6 makasiinipaikkaa Työkalujen kiinnitys Lisäkäyttövoimayksikkö
Tuotekuvaus	Kierrettyökaluvaihtoehto kierteiden tekemiseen Perforex LC - laserkeskuksen avulla.
Hyödyt	Voi työstää projekteja, joissa on kierteitettyjä reikiä Nopea, automaattinen vaihto lasertoiminnasta kierteitykseen asentamalla yksi lisätyöstöpää
Toimitus	Kierretappi Sis. kiinnitysyksiköt M3–M10
Työstettävä korkeus (maks.)	600 mm
Materiaalipaksuus	5 mm
Sopii tilausnumerolle	4050330
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	78 kg
Bruttopaino	78 kg
Tullitariffinimike	84669360
ECLASS 8.0	36600890

ominaisuudet

Tuotekuvaus

AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.