

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.437

Kannatinkiskoleikkuri MC3

Osavaltio: 24.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.437 - Kannatinkiskoleikkuri MC3

Manuaalinen leikkuri C-profiilikiskojen 30/15 ja kannatinkiskojen TS 35/7,5- ja TS 35/15 katkaisuun. Kiskon haluttu pituus voidaan asettaa viivaimen (mm/inch) ja säädettävän rajoittimen avulla tarkasti ja toistaa uudelleen. Työtasolle asennusta varten.



ominaisuudet

Tilausno	AS 4050.437
Tuotekuvaus	Manuaalinen leikkuri C-profiilikiskojen 30/15 ja kannatinkiskojen TS 35/7,5- ja TS 35/15 katkaisuun. Kiskon haluttu pituus voidaan asettaa viivaimen (mm/inch) ja säädettävän rajoittimen avulla tarkasti ja toistaa uudelleen. Työtasolle asennusta varten.
Hyödyt	Profiili- ja kannatinkiskojen edullinen manuaalinen leikkaaminen Helpottaa profiili- ja kannatinkiskojen lyhentämistä käsintehtävään poikkisahaamiseen verrattuna Purseeton lyhentäminen epäkeskovivulla ilman suurta voimankäyttöä Huoltovapaa ja pitkäikäinen
Pohjapinta-ala	Leveys: 1.343 mm Korkeus: 1.162 mm Syvyys: 312 mm
Muokattava materiaali	Teräslevy Alumiini Kupari
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	15 kg
Bruttopaino	16,15 kg
Tullitariffinimike	73269098

ominaisuudet

ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Tuotekuvaus	For cutting iron, copper and aluminium up to 1.2 mm thickness, plastic up to max. 2.0 mm thickness, cutting width 2.7 mm
