


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.456

Puristusautomaatti RC

Osavaltio: 5.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.456 - Puristusautomaatti RC

Sähköpneumaattinen puristusautomaatti, jossa on 5-kertainen lipas halkaisijaltaan monenlaisten rullaholkkien ja eristettyjen johtopääteholkkien työstämiseen.



ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.456
Rakenne	Kosketusnäyttö Johtimen poikkipinnan valinta kosketusnäytöllä Telineesen asennettavissa enintään 23 000 johdinpääteholkkia
Tuotokuvaus	
Hyödyt	Helppo käyttää Eristettyjen päätehylsyjen turvallinen ja nopea käsittely Automaattisen työkaluvaihdon ansiosta ei varustelu-aikaa Yksinkertainen ja nopea asennus Johdonpääteholkkien vaihto ei ole viisinkertaisen lipaan ansiosta välttämätöntä
Tekniset tiedot	Poikkileikkauspinta-ala 0,5–2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Puristinpituus 8 ja 10 mm Sisäänvientipituus 27 mm (1,06 tuumaa)
Ohje	Trapez-standardipuristusmuotti – muita malleja saatavana pyydettäessä
Mitat	Leveys: 335 mm Korkeus: 565 mm Syvyys: 485 mm
Paineilmaliitäntä	5,5 bar
Nimelliskäyttöjännite	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

ominaisuudet

Näennäisteho	16 VA
Puristus	Trapezoid
Tahtiaika	2 s
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	24,8 kg
Bruttopaino	25,4 kg
Tullitariffinimike	84624900
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101
Tuotekuvaus	RC crimping machine, insulation stripping and crimping, for processing 5 wire end ferrules