

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.553 Cutting Terminal CT

Osavaltio: 11.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.553 - Cutting Terminal CT

Cutting Terminal CT -leikkauskeskuksen avulla kaapelikourut, kaapelikourujen kannet ja kannatinkiskot voidaan leikata mittojen mukaan. Soveltuu erityisesti uniikki- ja piensarjojen valmistamiseen.



ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.553
Rakenne	Moderni käyttöratkaisu, jossa 21,5 tuuman Full HD - monikosketusnäyttö, Terra PC -mini ja i5-suoritin Kannatinkiskoille, mukaan lukien pitkittäis- ja poikittaisreikien lävistystoiminto Viisi DIN-kiskokokoa yhdessä mallinteessa Cutting Terminal CT M
Tuotekuvaus	Cutting Terminal CT M -leikkauskeskuksen avulla kaapelikourut, kaapelikourujen kannet ja kannatinkiskot voidaan leikata manuaalisesti. Cutting Terminal CT M voidaan valinnaisesti varustaa säilytysjärjestelmällä laitteen oikealle puolelle ja etikettitulistimella. Mikäli standardikokojen lisäksi on työstettävä muuta kannatinkiskotyyppisiä, se on valinnaisesti saatavana myös vaihtojärjestelmänä (4050.559).
Hyödyt	Nopea, tarkka ja luotettava työskentely Helppo käsiteltävyys Käyttäjäystävällinen ja turvallinen toiminto Puhdas leikkaus tehokkaiden työkalujen avulla ilman lastuamisjätettä Aikaa säästyy selvästi manuaaliseen leikkaukseen verrattuna Erittäin alhaiset leikkauskulut leikkausoptimoinnin ansiosta Leikkaustoimenpiteen aikana pysäyttimen automaattinen sisäänveto

ominaisuudet

Toimitus	Cutting Terminal CT M Ohjausyksikkö
Käyttöalueet	Manuaalinen leikkaus
Muokattava materiaali	Teräs Alumiini Kupari Muovi
Konevalinnat	Etikettitulostin 4050.557 Säilytysjärjestelmä 4050.558
Liitännät	Tietojen tuonti Eplan Pro Panelista RiPanel Processing Centerin kautta Tietojen tuonti CSV-luetteloista
Ohje	Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Pohjapinta-ala	Leveys: 4.000 mm Korkeus: 2.230 mm Syvyys: 673 mm
Suurin työstettävä korkeus, kaapelikanava	100 mm
Suurin työstettävä leveys kaapelikanava	125 mm
Ohjausjännite (DC)	24 V
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kannatinkiskotyyppi	DIN-kiskot NS 15 (EN 60 715) DIN-kiskot NS 35/15 (EN 60 715) DIN-kiskot NS 35/7,5 (EN 60 715) Virtakiskot NLS-CU 3/10 C-profilikiskot 34 x 15 (EN 60715:n mukaan)
seinän paksuudelle (maks.)	2,5 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	270
Bruttopaino	300
Tullitariffinimike	84623290

ominaisuudet

EAN

4028177026704