

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.565 Cutting Terminal CT

Osavaltio: 18.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.565 - Cutting Terminal CT

Cutting Terminal CT -leikkauskeskuksen avulla kaapelikourut, kaapelikourujen kannet ja kannatinkiskot voidaan leikata mittojen mukaan. Soveltuu erityisesti uniikki- ja piensarjojen valmistamiseen.



ominaisuudet

Tilausno	AS 4050.565
Rakenne	Moderni käyttöratkaisu, jossa 21,5 tuuman Full HD - monikosketusnäyttö, Terra PC -mini ja i5-suoritin Kannatinkiskoille, mukaan lukien pitkittäis- ja poikittaisreikien lävistystoiminto Viisi DIN-kiskokokoa yhdessä mallinteessa USA-versio Cutting Terminal CT H
Hyödyt	Nopea, tarkka ja luotettava työskentely Helppo käsiteltävyys Käyttäjäturvallinen ja turvallinen toiminto Puhdas leikkaus tehokkaiden työkalujen avulla ilman lastuamisjätettä Aikaa säästyy selvästi manuaaliseen leikkaukseen verrattuna Erittäin alhaiset leikkauskulut leikkueoptimoinnin ansiosta Leikkaustoimenpiteen aikana pysäyttimen automaattinen sisäänveto
Toimitus	Cutting Terminal CT H Ohjauksyksikkö
Muokattava materiaali	Teräs Alumiini Kupari Muovi

ominaisuudet

Konevalinnat	Etikettitulostin 4050.557 Säilytysjärjestelmä 4050.558
Liitännät	Tietojen tuonti Eplan Pro Panelista RiPanel Processing Centerin kautta Tietojen tuonti CSV-luetteloista
Ohje	Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Pohjapinta-ala	Leveys: 4.000 mm Korkeus: 1.850 mm Syvyys: 673 mm
Suurin työstettävä korkeus, kaapelikanava	100 mm
Suurin työstettävä leveys kaapelikanava	125 mm
Ohjausjännite (DC)	24 V
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 60 Hz
Kannatinkiskotyyppi	DIN-kiskot NS 15 (EN 60 715) DIN-kiskot NS 35/15 (EN 60 715) DIN-kiskot NS 35/7,5 (EN 60 715) Virtakiskot NLS-CU 3/10 C-profiilikiskot 34 x 15 (EN 60715:n mukaan)
seinän paksuudelle (maks.)	2,5 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	270 kg
Bruttopaino	300 kg
Tullitariffinimike	84571090