

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.887

Kierrejärsin

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.887 - Kierrejärsin

Metristen kierteiden järsin Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksiin.

ominaisuudet

Tilausno	AS 4050.887
Tuotekuvaus	Metristen kierteiden järsin Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksiin.
Tekniset tiedot	Kärjen läpimitta 12 mm Terän läpimitta 10 mm Kaltevuus 1,5 mm Viistekulma 60° Leikkauspituus 20 mm Kokonaispituus 85 mm
Kierteelle	M12 - M64
Normit	DIN 13-1 metrinen ISO-kierre
Muokattava materiaali	Teräs Ruostumaton teräs Alumiinivalu Muovi Kupari
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,124 kg
Bruttopaino	0,124 kg
Tullitariffinimike	82077031
ETIM 9	EC000945
ETIM 8	EC000945
ECLASS 8.0	36609211
Tuotekuvaus	Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm