

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.887

## Kierrejärsin

Osavaltio: 27.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.887 - Kierrejärsin

Metristen kierteiden järsin Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksiin.

## ominaisuudet

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Tilausno              | AS 4050.887  |
| Tuotekuvaus           | Metristen kierteiden järsin Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksiin.  |
| Tekniset tiedot       | Kärjen läpimitta 12 mm<br>Terän läpimitta 10 mm<br>Kaltevuus 1,5 mm<br>Viistekulma 60°<br>Leikkauspituus 20 mm<br>Kokonaispituus 85 mm |
| Kierteelle            | M12 - M64  |
| Normit                | DIN 13-1 metrinen ISO-kierre   |
| Muokattava materiaali | Teräs<br>Ruostumaton teräs<br>Alumiinivalu<br>Muovi<br>Kupari  |
| Pakkausyksikkö        | 1 kpl  |
| Nettopaino            | 0,124 kg   |
| Bruttopaino           | 0,124 kg   |
| Tullitariffinimike    | 82077031   |
| ETIM 9                | EC000945   |
| ETIM 8                | EC000945   |
| ECLASS 8.0            | 36609211   |
| Tuotekuvaus           | Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm  |