


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.131 Wire Station WS 540

Osavaltio: 3.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.131 - Wire Station WS 540

Siirrettävä johdotustyöasema, korkeussäädettävä, joustavaan tuotanto- ja verstastyöskentelyyn. Mahdollistaa ergonomisen työskentelyn ja käsittelyssä.

ominaisuudet

Tilausno	AS 4051.131
Rakenne	Processing Edition
Tuotekuvaus	Siirrettävä johdotustyöasema, korkeussäädettävä, joustavaan tuotanto- ja verstastyöskentelyyn. Mahdollistaa ergonomisen työskentelyn ja käsittelyssä.
Hyödyt	<p>Sähköisesti säädettävä pöytä optimaalisen työskentelykorkeuden aikaansaamiseksi, säädettävissä välillä 710 – 1 250 mm</p> <p>Monikerrostyötaso, vedenkestävä ja naarmutuksen kestävä</p> <p>lhanteellinen ratkaisu yhdessä katkaisu- ja puristusautomaattien sekä esivalmisteltujen lankojen Wire Terminal -yksikön kautta tapahtuvan käytön kanssa</p> <p>Integroitu mittalista nopeaan manuaaliseen mittaamiseen</p> <p>Valmistele monitorin kiinnitystä varten lankojen poistamiseksi Eplan Smart Wiring -toiminnolla</p> <p>Valinnaisesti laajennettavissa laitehyllyillä lankapahveja, lankarullia sekä työkalujen ja pienosien pitimiä varten</p> <p>Joustavasti korjaamossa käytettävissä kumitettujen ohjausrullien avulla</p> <p>Vetolaatikko, jossa Shadowboard valmisteltu työkaluille</p>

ominaisuudet

Toimitus	Langoituspöytä sähköisellä korkeussäädöllä Liitäntäkaapeli 7 m Pistorasialista, 7-paikkainen, keinukytkimellä 1 Wire Station WS 540 1 laitekannatin, vasemmalle 1 laitekannatin, oikealle 1 LED-työvalo 2 kiinnitystukea, pystysuora 2 adapterikulmaa 1 jätesäiliö 4 johdinpakkauspidintä, vasemmalle 4 johdinpakkauspidintä, oikealle 1 johdinrengaspidin, vasemmalle 1 johdinrengaspidin, oikealle 1 kaapelinhjaus tuelle, pystysuora 1 kaapelinhjaus laitekannattimelle
Asennusohje	Kiinnitystuki, pystysuora, tilausno 4051.106 tarvitaan esim. laatikonpitimen ja makasiinikannattimen kaltaisia lisävarusteita varten
Sisäänmenojännite	230 V AC, 50 Hz
Työskentelykorkeus	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Joo
Käyttöalueet	Johtimien työstöön Rittal-katkaisu- ja puristusautomaateilla
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	160 kg
Bruttopaino	220,3 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

ominaisuudet

Tuotekuvaus

Siirrettävä johdotustyöasema, korkeussäädettävä, joustavaan tuotanto- ja verstastyöskentelyyn. Mahdollistaa ergonomisen työskentelyn ja käsittelyn. Tässä mallissa on laitekannattimet Rittal katkaisu- ja puristusautomaattien integrointia varten sekä tulostinjärjestelmät johdinten merkitsemistä varten. LED-työvalo, johdinkelateline ja älykäs johdinsyöttö täydentävät tämän työpisteen.

Hyväksynnät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus