

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.581**

**Rakolevyaukkosarja M12–M40**

Osavaltio: 12.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.581 - Rakolevyaukkosarja M12–M40 teräslevylle, kolmeen osaan lastuava terä

Pyöreiden aukkojen stanssukseen

## ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.581
Rakenne	Kolmeen osaan lastuava terä
Tuotekuvaus	Pyöreiden aukkojen stanssukseen. Peltileikkuria käytetään ruuviavaimella tai hydraulistanssilla.
Toimitus	6 matriisia 6 meistiä Vetoruuvi ja kuulalaakeri Ø 6 x 40 mm Vetoruuvi ja kuulalaakeri Ø 9,5 x 50 mm Vetoruuvi ja kuulalaakeri Ø 19 x 55 mm HSS-esiaukkopora Ø 10 mm 1 annos liikutahnaa Muovilaukku
Muokattava materiaali	Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø-reiät	12,5 mm 16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

# ominaisuudet

Kierteelle	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Ohje	Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,2 kg
Bruttopaino	2,256 kg
Tullitariffinimike	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Tuotekuvaus	Splitter hole punch set, M12 to M40 for sheet steel, with triple splitting