

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.710

Virtakiskojen leikkauslaite CW 120-S

Osavaltio: 3.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.710 - Virtakiskojen leikkauslaite CW 120-S

CW 120-S -tuotesarjan leikkausyksikkö soveltuu virtakiskojen katkaisemiseen. Integroitu tarkkuuslaser helpottaa leikkaamista ja taivuttamista. Laitteen voi asentaa helposti työpenkkiin.



ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.710
Rakenne	Laserosoitin (apulaser) säteilyteho laserluokka 1
Tuotekuvaus	CW 120-S -tuotesarjan leikkausyksikkö soveltuu virtakiskojen katkaisemiseen. Laitteen voi asentaa helposti työpenkkiin.
Hyödyt	Aikaa säästyy selvästi manuaaliseen leikkaukseen verrattuna
Leikkaus (maks.)	120 x 12 mm
Koneen mitat	Leveys: 335 mm Korkeus: 370 mm Syvyys: 275 mm
Pohjapinta-ala	Leveys: 283 mm Korkeus: 318 mm Syvyys: 372 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	21,3 kg
Bruttopaino	23,3 kg
Tullitariffinimike	84623290
ETIM 9	EC004303
ETIM 8	EC004303
ECLASS 8.0	36600804

ominaisuudet

Tuotekuvaus

CW 120 – S busbar cutting unit. The cutting unit in the CW 120 – S product series is ideal for cutting busbars to length. The unit is easily mounted on a workbench.

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus