

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.953

## Kuutioiden työstö 2 000 mm

Osavaltio: 14.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.953 - Kuutioiden työstö 2 000 mm Perforex MT 2101 S:een

Pidennetyn asennustason avulla voidaan työstää kotelointeja, joiden syvyys on maks. 2000 mm. Näin voidaan myös taata ei-purettavien koteloiden työstäminen Perforex Milling Terminal MT S -työstökeskuksessa.



## ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.953
Rakenne	Moottoroitu syvyyssäätö sis. kalvokiinnitysjärjestelmän Paineilmakäyttöinen kiinnityslaite
Tuotekuvaus	Pidennetyn asennustason avulla voidaan työstää kotelointeja, joiden syvyys on maks 2 000 mm. Näin voidaan myös taata ei-purettavien koteloiden työstäminen Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksessa.
Hyödyt	Syvyysuunnassa säädettävä Joustavampi, laajennettu käyttöalue Helppo käyttää Vaivattomampi asettelu Tuottavuuden nostaminen
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	100 kg
Tullitariffinimike	84571090