

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.004 Ilmanohjuslevy

Osavaltio: 7.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.004 - Ilmanohjauslevy VX IT 19 tuuman dynamic-profiilikiskolle

Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä käytäväsuojauksella tai asentamalla LCP-järjestelmä.



## ominaisuudet

Tilausnro	DK 5302.004
Tuotekuvaus	Ilmastoinnin energiatehokkuuden tavoitteelliseen lisäämiseen.
Hyödyt	Pystysuora harjaslaippa, joka estää törmäyksen erotuslistoihin, kun ulompaan asennustasoon on asennettu kiskojärjestelmä.
Käyttöalueet	Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä.
Materiaali	teräslevy Peitepaneeli: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	2 pystysuuntaista peitelevyä 2 vaakasuuntaista peitelevyä 4 harjalistaa 4 solu-PU-vahtokappaletta Sis. kiinnitystarvikkeet

# ominaisuudet

Asennusohje	<p>Harjalistalla varustetut pystysuuntaiset peitelevyt voidaan jakamista varten asentaa sekä etummaisiiin että taaimmaisiiin 19" profiilikiskoihin.</p> <p>Vaakatasoiset harjalistalla varustetut peitelevyt voi kiinnittää vain etummaisiiin 19" profiilikiskoihin.</p> <p>Laipion sisäpuolelle integroidut 482,6 mm:n (19 tuuman) asennusaukot voivat valinnaisesti lukittua liitettyihin peitepaneeliin, käytä muiden rakennekomponenttien asennukseen tai kaapelinohjaukseen. Huomioi tuotekohtainen toimitussisältö.</p>
Sopii:	<p>Leveys: = 600 mm Korkeus: = 2.000 mm</p>
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,92 kg
Bruttopaino	2,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	56090000
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Tuotekuvaus	Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, dynamic, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxD: 600x2000 mm, RAL 9005