


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.202

Kaapelinläpivientipaneeli ja harjalista

Osavaltio: 7.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.202 - Kaapelinläpivientipaneeli ja harjalista 482,6 mm (19")

Aukko 390 x 60 mm käytettäessä kahta vastakkaista paneelia (2 U) tai 390 x 30 mm yhdellä paneelilla (1 U), jossa on harjasläpivienti.



ominaisuudet

| | |
|----------------|--|
| Tilausnro | DK 5302.202 |
| Tuotekuvaus | Kaapelin helpon ja yksinkertaisen ohjaamisen mahdollistamiseksi kahden alueen välillä, joita erottaa tuumamittainen asennustaso, esimerkiksi 19" asennustason alueen etu- ja takasivun välillä. |
| Hyödyt | Kaapeliläpiviennin laajentamiseksi voidaan yksinkertaisesti yhdistää kaksi paneelia keskenään. |
| Käyttöalueet | Asennusalueiden sulkemiseen ja samanaikaiseen kaapelin ohjaamiseen asennusalueilla, 1 U 482,6 mm (19") -asennusstandardi |
| Materiaali | teräslevy Harjaslaippa: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja Harjaslaippojen kuidut: muovi PA6, ei sisällä halogeeneja Harjaslaipan kiinnitysrunko: PVC-muovia, joka sisältää halogeeneja |
| Pintakäsittely | Maalattu |
| Väri | RAL 9005 |
| Asennusaukotus | Leveys:390 mm Korkeus:30 mm |
| Mitat | Leveys: 482,6 mm |
| Korkeusyksiköt | 1 U |

ominaisuudet

| | |
|-------------------------|---|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,2 kg |
| Bruttopaino | 0,243 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 0,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| Tuotekuvaus | Kaapeliläpivientipaneeli harjalistalla, 1 U, 1 kpl, 482,6 mm (19"), teräslevy, RAL 9005 |