

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5306.122

Verkko-/palvelinkaappi VX IT

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5306.122 - Verkko-/palvelinkaappi VX IT laiteovella, 19 tuuman standard-profiilikiskoilla

VX IT verkko-/palvelinkaappi, suunniteltu kaappikohtaista jäähdytystä varten. 19-tuumainen sisärakenne, syvyyssäädettävät 19 tuuman profiilikiskot standard-mallissa saatavissa eri mitoissa.



ominaisuudet

| | |
|----------------|---|
| Tilausno | VX 5306.122 |
| Materiaali | teräslevy Alumiini Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm Etuovi: alumiinia, 1,25 mm Takaovi: teräslevy, 1,5 mm |
| Pintakäsittely | Kaappirunko: Pohjamaalattu Sisärakenne: Maalattu Takaovi ja katto: Pohjamaalattu, pulverimaalaus Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu |
| General colour | RAL 7035 |
| Väri | Kotelokehys, takaovi ja katto: RAL 7035 Etuovi: Pystysuora profiili, hopeanvärinen ja vaakasuora profiili RAL9005 Sisärakenteet: RAL 9005 Kahva ja saranat: RAL 9005 |

ominaisuudet

| | |
|--|--|
| Toimitus | VX kaappirunko ovilla ja kattolevyllä Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E Profiilikiskot, 482,6 mm (19") Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta. 12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) IPPC-lava Kattolevy, moniosainen, kaapeliläpivienti takana poikittain sekä esivalmistelu kattotuulettimelle Teräslevyovi takana, umpinainen, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat |
| Mitat | Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 600 mm |
| Korkeusyksiköt | 42 U |
| Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana | 150 mm / 372 mm |
| Instalation position in 19" area | eteen |
| 19":n kiinnitys | Poikkipalkkiin, ruuvikiinnitys ylhäältä ja alhaalta |
| Rakenne | Normaali |
| Kattotyyppi | moniosainen, kaapeliläpivienti takana poikittain sekä esivalmistelu kattotuulettimelle |
| Takaoven toteutus | Teräslevyovi, umpinainen, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat |
| Etuoven toteutus | Alumiininen laiteovi, umpinainen, yksiosainen, 180°:n saranat |
| Asennuskulma | 19":n standard-profiilikiskot VX IT -kaappiin |
| Pohjatyyppe | avoin |
| Rakenne 19"-taso(t) | eteen |
| Profiilikiskojen sijainnin toteutus | 19" taso edessä |
| Kuormitettavuus | 4 000 N |

ominaisuudet

| | |
|--|---|
| Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) kaappia kohden UL 2416:n mukaan | 4 000 N |
| IK-koodi | IK08 |
| Ohje | Rivitetäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180° |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 81,24 kg |
| Bruttopaino | 91,4 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 225,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Tuotekuvaus | Palvelinkaappi VX IT lasiovella, 19" standard-profiilikiskot edessä, LxKxS: 800 x 2000 x 600 mm, 42 U. Yksiruutuinen turvalasi edessä, kaksiosainen teräslevyovi takana. Komfort-kahvat puoliprofiilisylinterille 3524 E. Kattolevy: harjakset + paikka kattotuulettimelle. 12 x 19" korimutteri, 1 U + 25 torx-ruuvia. |

Hyväksynät

| | |
|---------------|---|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikaatit | Negative Certificate Pintakäsittely |
| Selitykset | Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |