

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IW 6900.700 Industrial Workstations

Osavaltio: 21.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IW 6900.700 - Industrial Workstations

Industrial Workstation (IW) kaapit perustuvat VX SE-runkoon.



## ominaisuudet

Tilausnro	IW 6900.700
Rakenne	Design-ovi, takaseinän ruuvikiinnitys sisäpuolelta
Materiaali	Kotelo, Design-ovi, takaseinä: Teräslevy
Pintakäsittely	Kotelo: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri	Koristepeitelevyt: RAL 7015
Toimitus	Kotelo sivuilta umpinainen Pohjalevy, kolmiosainen Säätöjalat Design-ovi, takaseinän ruuvikiinnitys sisäpuolelta
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 900 mm Syvyys: 600 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	44,6 kg
Bruttopaino	46,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	177,5 kg CO2 eq (Cat B)

## ominaisuudet

---

Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Tuotekuvaus	IW Industrial Workstation, kotelo, leveys x korkeus x syvyys: 600x900x600 mm, mukana design-ovi etupuolella, takaseinä

## Hyväksynät

---

Sertifikaatit	Pintakäsittely
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus