

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.740 Industrial Workstations

Osavaltio: 27.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.740 - Industrial Workstations

Industrial Workstation (IW) kaapit perustuvat VX SE-runkoon.



ominaisuudet

Tilausno	IW 6900.740
Rakenne	Työtaso, näppäimistölaatikko, design-ovi, takaovi
Materiaali	Kotelo, näppäimistölaatikko, Design-ovi ja takaovi: Teräslevy Työtaso: Lastulevy (laminoitu molemmilta puolilta muovilla, reunalista)
Pintakäsittely	Kotelo: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri	Koristepeitelevyt: RAL 7015
Toimitus	Kotelo sivuilta umpinainen Pohjalevy, kolmiosainen Säätöjalat Työtaso, näppäimistölaatikko, design-ovi, takaovi Työtaso, LxKxS 610 x 38 x 645 mm
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 1.000 mm Syvyys: 645 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54
Mitoitus työtason kanssa	Leveys: 610 mm Korkeus: 1.043 mm Syvyys: 645 mm

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	71 kg
Bruttopaino	74 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	281,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Tuotekuvaus	IW Industrial Workstation, kotelo, LxKxS: 600x1000x645 mm, mukana työtaso, vetolaatikko näppäimistölle, design-ovi etupuolella, takaovi

Hyväksynät

Sertifikaatit	Pintakäsittely
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus