

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.301 Pistorasialista

Osavaltio: 18.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.301 - Pistorasialista energianmittauksella

Kytettyjen kulutuslaitteiden virrankulutuksen mittaamiseen, pistokeversiot: Schuko, erilaisia asennusmahdollisuuksia.

ominaisuudet

Tilausno	DK 7240.301
Tuotekuvaus	Pistorasialista integroidulla näytöllä ja pistorasialistakohtaisella mittauksella. 482,6 mm:n (19":n) pituinen pistorasialista voidaan kiinnittää valinnaisesti 19":n asennuskehikseen, kaapin runkoon tai seinäkaapin takaosaan. Asennuskulma voidaan kiinnittää neljään eri asentoon ja takaa näin monipuoliset asennusmahdollisuudet. Pistorasialistat voidaan asentaa ilman erityisiä kiinnitystarvikkeita kaikkiin 25 mm rasterijaolla varustettuihin profiileihin.
Hyödyt	Mittaustarkkuus $\pm 5 \%$
Toimintotapa	Sähkövirran, jännitteen, taajuuden, aktiivisen tehon, aktiivisen energian ja vaiheensiirron mittaus
Materiaali	Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi Pistorasiat: Polykarbonaatti
Toimitus	Pistorasialista 2 asennuskulmaa Kiinnitystarvikkeet Käyttöohje 3 m liitäntäkaapelilla (pistoke)
Rakenne	Mit Display
Pistorasiat	7 x D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/3)
Mitat	Korkeus: 45 mm Syvyys: 50 mm Pituus: 482,6 mm
Liitäntäkaapeliin pituus	3 m
Liitäntäkaapeli (tyyppi)	H05VV-F3G1,5 ja päätehylsy
Kiinnitysmitta	464,1 mm
Nimelliskäyttöjännite	230 V AC, 50 Hz

ominaisuudet

Nimellisjännite	230 V AC, 50 Hz
Nimellisvirta (maks.)	16 A
Asennusmahdollisuudet	Rakenneosat 25 mm:n rasterilla 482,6 mm:n (19":n) taso Kaapin runko IT-seinäjakokaappi, taakse, poikittain (jos tarpeeksi leveä)
Pistorasian väri	RAL 7035
Käyttölämpötila-alue	5 °C...45 °C
Suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10 %...80 %
Varastointilämpötila-alue	-15 °C...60 °C
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,88 kg
Bruttopaino	1,08 kg
Tullitariffinimike	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Tuotekuvaus	DK pistorasialista, paikall. energiamitt

Hyväksynät

Selitykset	Vaativuudenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------