


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.310

PDU international, rakenne switched

Osavaltio: 23.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.310 - PDU international, rakenne switched

Yksittäin kytkettävät lähdöt ovat PDU:n keskeinen ominaisuus. Laite sisältää myös vaihe- tai tulokohtaisen mittaustoiminnon. OLED-näytöstä voit tarkistaa käyttötiedot paikallisesti.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7955.310
Rakenne	PDU, switched
Tuotekuvaus	Mittaustoiminto vaiheittain sekä yksittäin kytkettävät ulostulopistokkeet. Kompaktin PDU:n ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu. TS IT -kaappiin asennus onnistuu myös ilman työkaluja. Kompakti rakenne mahdollistaa helpon asennuksen. Kun laitteeseen asentaa kaksivaiheisen releen ja OLED-näytön, PDU osoittaa pientä virrankulutusta. Integroitu web-palvelin mahdollistaa suoran verkkoyhteyden ja kattavan käyttöoikeuksien hallinnan. Redundantti virranjakelu tulee kaikista vaiheista ja lisäksi saatavilla olevan Power-over-Ethernet-verkon kautta. PDU:ssa on monipuoliset hallinta- ja valvontatoiminnot. Yhden prosentin mittaustarkkuuden ansiosta se on hyvin luotettava.
Materiaali	Alumiiniprofiili, musta eloksointi
Toimitus	sis. liitäntäkaapeli H05-VV (3 m) ja asennettu tulopistoke
Mitat	Leveys: 44 mm Syvyys: 85 mm Pituus: 1.360 mm
Pistokkeiden määrä ja tyyppi	24 x C13 / 4 x C19
Pistorasiat	24 x C13-pistoke 4 x C19-pistoke
Nimellisvirta (maks.)	16 A
Syötöt	Määrä: 1 Vaiheluku / syöttö: 1~
Liitäntäkaapeliin pituus	3 m
Liitäntätapa (sähköinen)	CEE

ominaisuudet

Direktiivit	EMV-direktiivi 2014/30/EU Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
Normit	EN 60950-1 IEC 61 000-4 IEC 61 000-6 EN 55 022
Käyttölämpötila-alue	0 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...95 %
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...70 °C
Sopii:	Kaappityyppi: TS IT: ≥ 1.800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3.2
Bruttopaino	5
Tullitariffinimike	85366990
EAN	4028177685192
ECLASS 8.0	27142604