

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8122.245

# Sivuseinä, ruuvikiinnitys, teräslevy

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8122.245 - Sivuseinä, ruuvikiinnitys, teräslevy VX-kaappeihin

Sivuseinät, ruuvikiinnitys, teräslevyä, VX:lle

## ominaisuudet

Tilausnro	VX 8122.245
Hyödyt	Nopea asennus kiinni painettavien sivuseinän pidikkeiden avulla Varustettu kiinnikkeillä, jotka muodostavat automaattisen potentiaalintasauksen ja korkean EMC-suojauksen Helppo sijoittaminen korkeus- ja syvyysuunnassa rungossa olevien merkintöjen avulla Asennukseen riittää yksi henkilö Maadoituspultti suurella, maalaamattomalla kosketuspinnalla tarjoaa optimaalisen kontaktin
Materiaali	Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely	Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT Korkeus: = 2.200 mm Syvyys: = 1.200 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	74 kg
Bruttopaino	76 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	174,58 kg CO2 eq (Cat B)

## ominaisuudet

---

Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Tuotekuvaus	VX sivuseinäpari, ruuvikiinnitteinen, 2200x1200 mm KxS, teräslevy RAL7035

## Hyväksynnät

---

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	PCF-declaration