

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.310 Liitäntäadapteri

Osavaltio: 27.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.310 - Liitäntäadapteri

Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle 60 mm.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9342.310
Materiaali	Peitelevy: ABS Alusta: polyamidia Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Nimellisvirta maks.	800 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten UL-hyväksyntä voimassa vain AC-käytön yhteydessä Nimelliskäyttöjännite DC-käytössä riippuu virtakiskojärjestelystä virtakiskopitimessä 9340.050/9341.050/9342.050
Sähköarvot UL (SCCR)	65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, sulakeluokka L maks. 800 A, JDDZ/7
Johtimien lähtö	ylös/alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Napojen määrä	3-nap.
Mitat	Leveys: 150 mm Korkeus: 210 mm
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohdot ja päätehylsy	95 - 185 mm <sup>2</sup>
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille kiskolujuudella 5 mm (L x K)	33 x 26 mm

# ominaisuudet

Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)	33 x 21 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille kiskolujuudella 10 mm (L x K)	33 x 21 mm
Nimelliskäyttöjännite (L1 + L2)	1000 V (DC)
Nimelliskäyttöjännite (L1 + L3)	1500 V (DC)
Hyväksynnät	UL
Kiskovahvuudelle	185 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,74 kg
Bruttopaino	1,772 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,207
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV RiLine60 liitäntäadapteri 800 A, 690 V, 3-napainen, kaapeliläpivienti ylhäältä/alhaalta, pyöreä johdinliitäntä 95-300 mm <sup>2</sup> , kiinnitysalue LK=33x21/26 mm.

# Hyväksynnät

Hyväksynnät	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK