

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.210

RiLineX NH-varokekuormanerotin

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.210 - RiLineX NH-varokekuormanerotin

RiLineX NH -varoke-erotin, koko 2, 60 mm:n virtakiskojärjestelmälle. Kansi on suljettavissa ja sinetöitävissä sekä siinä on visuaalinen varokevalvonta. Jännitteen turvallinen tarkastus suoritetaan kanteen integroiduilla mittauspisteillä. Huoltotöiden helpottamiseksi NH-varoke-erottimissa on pysäköintiasento. Liitännämalli, jossa on ruuviliitos, koko M10. Kaapelilähtö voidaan varustaa joko ylhäältä tai alhaalta.



ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Tilausnro | RX 9362.210 |
| Rakenne | For 60 mm busbar systems |
| Hyödyt | Kansi: suljettava ja sinetöitävä Jännitetestaus erillisen aukon kautta Johtimien lähdön suunta vaihdettavissa ilman työkaluja Pysäköintiasento helpottaa huoltotöitä Kaikki variantit myös elektronisella sulakevalvonnalla |
| Materiaali | Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset KytKentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu |
| Väri | RAL 9005 RAL 35745 |
| Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle | 60 mm |
| Johtimien lähtö | ylös/alas |
| Liitännätapa (sähköinen) | Ruuvi M10 |

ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|--|
| Sulakepesät | NH 2 |
| Nimelliskäyttöjännite | 690 V AC |
| NH-koko | 2 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät) |
| Mitat | Leveys: 208,5 mm Korkeus: 298,6 mm Syvyys: 134,6 mm |
| Käyttölämpötila-alue | -5 °C...35 °C |
| Varastointilämpötila-alue | -25 °C...70 °C |
| Sopii virtakiskoille | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Sopii virtakiskojärjestelmille | RiLineX RiLine60 |
| Napojen määrä | 3-nap. |
| Kontaminaatioaste | 3 |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 2XB |
| Palokuorma | 46,16 MJ/m ² |
| Häviöteho maks. | 98 W |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 3,87 kg |
| Bruttopaino | 3,942 kg |
| Kuparimäärä (kg/kappale) | 1,75 |
| Tullitariffinimike | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| Tuotekuvaus | RX NH -varoke-erotin, koko 2, 400 A, 3-napainen, M10-ruuvi |

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
PCF-declaration