

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9408.600 Ex-kotelot

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9408.600 - Ex-kotelot Ruostumaton teräs, tyhjä kotelo saranoidulla ovela

Ex-kotelot saranoidulla ovela, ruostumaton teräs



ominaisuudet

Tilausnro	KEL 9408.600
Rakenne	Ex-kotelot
Käyttöalueet	Tilaluokat 1 ja 2 sekä 21 ja 22 2014/34/EU mukaan Ympäristölämpötila-alue: -30 °C...+80 °C Mainittuja lämpötiloja voi rajoittaa asennetuilla laitteilla Syttymissuojaluokka EN 60 079 mukaan: Laitesuojaus parannetun turvallisuuden avulla (Ex e), laitesuojaus kotelon avulla (Ex tb)
Materiaali	Kotelo: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), yhtenäinen pursotettu silikonitiiviste Asennuslevy: Teräslevy
Pintakäsittely	Kotelo: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm Asennuslevy: Sinkitty
Toimitus	Kotelo ovi Asennuslevy
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 1.000 mm Syvyys: 300 mm

ominaisuudet

Asennuslevyn mitat (L x K)	739 mm x 955 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U	Joo
Certificate PTB 02 ATEX 1082U	Joo
Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Lukko	Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 2 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 4 Type 4X Tyyppi 12
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	53,863 kg
Bruttopaino	54,5 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
Tuotekuvaus	Ex-kotelo 800x1000x300

Hyväksynnät

Hyväksynnät	ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEX IECEX QAR UL + C-UL (listed)
-------------	--

Hyväksynnät

Selitykset

Attestation of Conformity