

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9500.050

PK-polykarbonaattikotelot

Osavaltio: 18.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9500.050 - PK-polykarbonaattikotelot esipuhkaistuilla aukoilla

Seinäkotelo lasikuituvahvisteista polykarbonaattia. Kotelointiluokka IP 66. Pikalukittava kansi takaa nopean huollon. Turvallinen itsestään sammuvan materiaalin ansiosta.



ominaisuudet

Tilausnro	PK 9500.050
Rakenne	PK-kotelo, kansi suljettu
Materiaali	Kotelo: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti Kansi: lasikuituvahvistettua polykarbonaattia, yhtenäinen PU-vahtotiiviste Kannen ruuvit: Polyamidi Eristystulppa: Polyeteeni
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo ja kansi Kannen ruuvit Eristystulppa seinäkiinnitysruuveille
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
IK-koodi	IK08

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 65 mm Korkeus: 65 mm Syvyys: 57 mm
Kaapelien sisäänvienti (määrä x Ø)	M16/M20
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä	4 x M16/M20
Käyttölämpötila-alue	-35 °C...80 °C
Pohjamateriaali	Polykarbonaatti
Pakkausyksikkö	12 kpl
Nettopaino	1,092 kg
Bruttopaino	1,286 kg
Tullitariffinimike	94037000
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Hyväksynnät

Hyväksynnät	C-UL UL
-------------	------------