

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8840.110

# Rivikaappijärjestelmä VX25

Osavaltio: 30.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8840.110 - Rivikaappijärjestelmä VX25 Peruskaappi laiteovella

VX-peruskaappi laiteovella teollisuussovelluksiin: VX-runko, laiteovi edessä, teräslevyovi takana, kattolevy, jaetut pohjalevyt. Soveltuu täydellisesti tehokkaaseen asennustyöhön.



## ominaisuudet

|                |  |
|----------------|--|
| Tilausnro      | VX 8840.110  |
| Materiaali     | Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm<br>Katto: Teräslevy, 1,5 mm<br>Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm<br>Takaovi: Teräslevy, 2,0 mm<br>Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm |
| Pintakäsittely | Kaappirunko: Pohjamaalattu<br>Ovi, katto ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus  |
| Väri           | RAL 7035   |
| Toimitus       | Kaapin runko<br>Alumiininen laiteovi edessä (180°)<br>Teräslevyovi takana (130°)<br>Lukko edessä ja takana: 3 mm kaksoislehti<br>Kattolevy<br>Pohjalevy              |
| Mitat          | Leveys: 800 mm<br>Korkeus: 2.000 mm<br>Syvyys: 800 mm  |

# ominaisuudet

|  |   |
|--|---|
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 55   |
| Kotelointiluokka NEMA                  | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Type rating UL 50E:n mukaan            | Type 1<br>Tyyppi 12   |
| IK-koodi                               | IK08  |
| Pohjamateriaali                        | Teräslevy   |
| Pakkausyksikkö                         | 1 kpl   |
| Nettopaino                             | 87 kg   |
| Bruttopaino                            | 90 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                | 221,7 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Ohje PCF-luokkaan                      | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse     |
| Tullitariffinimike                     | 94032080  |
| ETIM 9                                 | EC000261  |
| ECLASS 8.0                             | 27180101  |
| Tuotekuvaus                            | VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, sheet steel, without mounting plate, glazed door at the front |

# Hyväksynät

|               |   |
|---------------|---|
| Hyväksynät    | UL + C-UL (listed)  |
| Sertifikaatit | Pintakäsittely<br>Kotelointiluokka                              |
| Selitykset    | Vaatimustenmukaisuusvakuutus<br>Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |