

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 9206.100 Ex-kotelot

Osavaltio: 8.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 9206.100 - Ex-kotelot muovia AX, tyhjä kotelo saranoidulla ovella

Ex-kotelot saranoidulla ovella, muovi



ominaisuudet

Tilausno	AX 9206.100
Rakenne	Ex-kotelot
Käyttöalueet	Tilaluokat 1 ja 2 sekä 21 ja 22 2014/34/EU mukaan Ympäristölämpötila-alue: -40 °C...+70 °C Mainittuja lämpötiloja voi rajoittaa asennetuilla laitteilla Syttymissuojaluokka EN 60 079 mukaan: Laitesuojaus parannetun turvallisuuden avulla (Ex e), laitesuojaus kotelon avulla (Ex tb)
Materiaali	Kotelo: lasikuituvahvisteista, kyllästämätöntä polyesteriä, pintavastus: <math> < 10^9 \Omega </math> Ovi: lasikuituvahvisteista, kyllästämätöntä polyesteriä, pintavastus: <math> < 10^9 \Omega </math> ympäröivä, liimattu silikonitiiviste Asennuslevy: Teräslevy, sinkitty
Väri	RAL 9011
Toimitus	Kotelo ovi Asennuslevy
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 600 mm Syvyys: 200 mm

ominaisuudet

Asennuslevyn mitat (L x K)	505 mm x 525 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus	3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	Joo
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	Joo
Lukko	Lukkojen määrä: 2
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 65
Protection category NEMA	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tyyppi 12
IK-koodi	IK09
Käyttölämpötila-alue	-40 °C...70 °C
Käyttölämpötila	Mainittuja lämpötiloja voi rajoittaa asennetuilla laitteilla
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	17 kg
Bruttopaino	17,74 kg
Tullitariffinimike	94037000
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
Tuotekuvaus	AX Ex enclosure, WHD: 600x600x200 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door

Hyväksynät

Hyväksynnät

Hyväksynnät

ATEX
ATEX QA
IECEX
IECEX QAR
UR + C-UR (recognized)

Selitykset

Attestation of Conformity