

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9514.050

PK-polykarbonaattikotelot

Osavaltio: 26.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9514.050 - PK-polykarbonaattikotelot esipuhkaistuilla aukoilla

Seinäkotelo lasikuituvahvisteista polykarbonaattia. Kotelointiluokka IP 66. Pikalukittava kansi takaa nopean huollon. Turvallinen itsestään sammuvan materiaalin ansiosta.



ominaisuudet

Tilausno	PK 9514.050
Rakenne	PK-kotelo, kansi suljettu
Materiaali	Kotelo: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti Kansi: lasikuituvahvistettua polykarbonaattia, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Kannen ruuvit: Polyamidi Eristystulppa: Polyeteeni
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo ja kansi Kannen ruuvit Eristystulppa seinäkiinnitysruuveille
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
IK-koodi	IK08

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 180 mm Korkeus: 110 mm Syvyys: 90 mm
Kaapelien sisäänvienti (määrä x Ø)	M20 M20/M25 M32/M40
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä	16 x M20 2 x M20/M25 2 x M32/M40
Käyttölämpötila-alue	-35 °C...80 °C
Pohjamateriaali	Polykarbonaatti
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,77 kg
Bruttopaino	0,863 kg
Tullitariffinimike	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	PK muovikotelo, 180x110x90 mm LxKxS, lasikuituvahvisteista polykarbonaattia, läpivienneillä, harmaalla kannella, 2 kpl

Hyväksynät

Hyväksynät	C-UL DNV UL
Selitykset	Vaatumustenmukaisuusvakuutus