

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9514.100**

**PK-polykarbonaattikotelot**

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9514.100 - PK-polykarbonaattikotelot ilman esipuhkaistuja aukkoja

Seinäkotelo lasikuituvahvisteista polykarbonaattia. Kotelointiluokka IP 66. Pikalukittava kansi takaa nopean huollon. Turvallinen itsestään sammuvan materiaalin ansiosta.



## ominaisuudet

|  |   |
|--|---|
| Tilausno                               | PK 9514.100   |
| Rakenne                                | PK-kotelo, kansi läpinäkyvä   |
| Tuotekuvaus                            | Käyttö ympäristölämpötila-alueella: -35 °C...+80 °C. Mainittuja lämpötiloja voi rajoittaa asennetuilla laitteilla   |
| Materiaali                             | Kotelo: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti<br>Kansi läpinäkyvä: Polykarbonaattia, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste<br>Kannen ruuvit: Polyamidi<br>Eristystulppa: Polyeteeni |
| Väri                                   | RAL 7035  |
| Toimitus                               | Kotelo ja kansi<br>Kannen ruuvit<br>Eristystulppa seinäkiinnitysruuveille   |
| Protection category NEMA               | NEMA 4X   |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 66   |
| IK-koodi                               | IK08  |

# ominaisuudet

|                      |  |
|----------------------|--|
| Mitat                | Leveys: 180 mm<br>Korkeus: 110 mm<br>Syvyys: 90 mm   |
| Käyttölämpötila-alue | -35 °C...80 °C   |
| Pohjamateriaali      | Polykarbonaatti  |
| Pakkausyksikkö       | 2 kpl  |
| Nettopaino           | 0,756 kg   |
| Bruttopaino          | 0,856 kg   |
| Tullitariffinimike   | 84879090   |
| ETIM 9               | EC000261   |
| ECLASS 8.0           | 27180101   |
| Tuotekuvaus          | PK muovikotelo, 180x110x90 mm LxKxS, lasikuituvahvisteista polykarbonaattia, ilman läpivientä, läpinäkyvällä kannella, 2 kpl |

# Hyväksynät

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Hyväksynät | C-UL<br>DNV<br>UL            |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |