

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9520.000**

**PK-polykarbonaattikotelot**

Osavaltio: 5.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9520.000 - PK-polykarbonaattikotelot ilman esipuhkaistuja aukkoja

Seinäkotelo lasikuituvahvisteista polykarbonaattia. Kotelointiluokka IP 66. Pikalukittava kansi takaa nopean huollon. Turvallinen itsestään sammuvan materiaalin ansiosta.



## ominaisuudet

|                                        |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausno                               | PK 9520.000                                                                                                                                                                                 |
| Rakenne                                | PK-kotelo, kansi suljettu                                                                                                                                                                   |
| Tuotekuvaus                            | Käyttö ympäristölämpötila-alueella: -35 °C...+80 °C. Mainittuja lämpötiloja voi rajoittaa asennetuilla laitteilla                                                                           |
| Materiaali                             | Kotelo: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti<br>Kansi harmaa: lasikuituvahvistettua polykarbonaattia, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste<br>Kannen ruuvit: Polyamidi<br>Eristystulppa: Polyeteeni |
| Väri                                   | RAL 7035                                                                                                                                                                                    |
| Toimitus                               | Kotelo ja kansi<br>Kannen ruuvit<br>Eristystulppa seinäkiinnitysruuveille                                                                                                                   |
| Protection category NEMA               | NEMA 4X                                                                                                                                                                                     |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 66                                                                                                                                                                                       |
| IK-koodi                               | IK08                                                                                                                                                                                        |

# ominaisuudet

|                      |                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mitat                | Leveys: 254 mm<br>Korkeus: 180 mm<br>Syvyys: 90 mm                                                                       |
| Käyttölämpötila-alue | -35 °C...80 °C                                                                                                           |
| Pohjamateriaali      | Polykarbonaatti                                                                                                          |
| Pakkausyksikkö       | 1 kpl                                                                                                                    |
| Nettopaino           | 0,713 kg                                                                                                                 |
| Bruttopaino          | 0,813 kg                                                                                                                 |
| Tullitariffinimike   | 84879090                                                                                                                 |
| ETIM 9               | EC000261                                                                                                                 |
| ECLASS 8.0           | 27180101                                                                                                                 |
| Tuotekuvaus          | PK muovikotelo, 254x180x90 mm LxKxS, lasikuituvahvisteista polykarbonaattia, ilman läpivientä, harmaalla kannella, 1 kpl |

# Hyväksynät

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Hyväksynät | C-UL<br>DNV<br>UL            |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |