

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.613 RiLineX CB-adapteri

Osavaltio: 5.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.613 - RiLineX CB-adapteri

RiLineX CB -laiteadapteri (3-napainen, enintään 250 A) 60 mm virtakiskojärjestelmille. Laitteen leveys on 105 mm. Universal-malli U-muttereilla tarjoaa hyvää joustavuutta katkaisija-asennuksessa. Adapteri sopii työkaluttomaan päällesennukseen alustaan. Adapterin kiskovahvuuden sovitus 5 ja 10 mm välillä tehdään puoliautomaattisesti. Kaapelireitti ylhäällä.



ominaisuudet

Tilausno	RX 9360.613
Rakenne	yleiskäyttöinen
Hyödyt	Kompaktikatkaisijan asennus suoraan kiskoalustaan Asennus kiinni napsauttamalla 250 A:iin asti ja yksinkertainen asentaminen 5/10 mm vahvaisille virtakiskoille Markkinoilta saatavien kytkintyyppien nopea ja yksinkertainen esiasennus kytkentäkaappien ulkopuolelle
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 9005 RAL 35745
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Nimellisyljännite Uimp	8 kV
Nimellisjännitteelle	690 V AC 600 V AC (UL)

ominaisuudet

Nimelliseristysjännite Ui	1 000 V
Kontaminaatioaste	3
Napojen määrä	3-nap.
Johtimien lähtö	ylös
Liitântätapa (sähköinen)	Ruuvi M8
Poikkipinta-ala	15 mm ² 6 mm ²
Sopii valmistajille (tyyppi)	Löydät helposti sopivan laitesovittimen Lataukset-kohdan valintaohjeemme avulla.
Sopii virtakiskojärjestelmille	RiLineX RiLine60
Perusvärähtelyn taajuus	50...60 Hz
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...90 %
Sopii virtakiskoille	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Käyttölämpötila-alue	-25 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...75 °C
Mitat	Leveys: 109 mm Korkeus: 251,4 mm Syvyys: 62,8 mm
Palokuorma	8,086 MJ/m ²
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,47 kg
Bruttopaino	1,473 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,96
Tullitariffinimike	39269097
Tuotekuvaus	RX CB -adapteri 250 A, 3-napainen, Universal Fix -malli, kaapelivienti ylhäällä, L= 105 mm

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

PCF-declaration