

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9521.000

PK-polykarbonaattikotelot

Osavaltio: 9.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9521.000 - PK-polykarbonaattikotelot ilman esipuhkaistuja aukkoja

Seinäkotelo lasikuituvahvisteista polykarbonaattia. Kotelointiluokka IP 66. Pikalukittava kansi takaa nopean huollon. Turvallinen itsestään sammuvan materiaalin ansiosta.



ominaisuudet

Tilausnro	PK 9521.000
Rakenne	PK-kotelo, kansi suljettu
Tuotekuvaus	Käyttö ympäristölämpötila-alueella: -35 °C...+80 °C. Mainittuja lämpötiloja voi rajoittaa asennetuilla laitteilla
Materiaali	Kotelo: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti Kansi harmaa: lasikuituvahvistettua polykarbonaattia, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Kannen ruuvit: Polyamidi Eristystulppa: Polyeteeni
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo ja kansi Kannen ruuvit Eristystulppa seinäkiinnitysruuveille
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
IK-koodi	IK08

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 254 mm Korkeus: 180 mm Syvyys: 111 mm
Käyttölämpötila-alue	-35 °C...80 °C
Pohjamateriaali	Polykarbonaatti
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,824 kg
Bruttopaino	0,94 kg
Tullitariffinimike	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	PK-muovikotelo 254x180x111 1kp

Hyväksynät

Hyväksynät	C-UL DNV-GL UL
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus