

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9666.916

# Rivikaappijärjestelmä VX25

Osavaltio: 17.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9666.916 - Rivikaappijärjestelmä VX25 Jakokaapit

VX-rivitysjärjestelmät jakokeskuksiin, valmisteltu ISV-laajennusmoduuleille



## ominaisuudet

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Tilausnro                             | VX 9666.916   |
| Materiaali                            | teräslevy   |
| Pintakäsittely                        | Kaappirunko: Pohjamaalattu<br>Ovi/ovet, katto, takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus<br>Pohjalevyt: sinkitty                                  |
| Väri                                  | RAL 7035  |
| Toimitus                              | Kaapin runko<br>Ovi/ovet<br>Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle<br>Pohjalevyt<br>Takaseinä<br>Kattolevy<br>Lukitus: 3 mm kaksoislehti            |
| Ovien määrä                           | 1   |
| Ohje                                  | Käytä 600 mm:n levyisiin ristikytkentäkaappeihin VX-peruskaappeja<br>200 mm korkeisiin jalustoihin tarvitaan 2 VP 100 mm kulmapaloja ja<br>100 mm peitelevyjä |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 55   |

# ominaisuudet

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Kotelointiluokka NEMA   | NEMA 12   |
| Test specification      | IEC 61 439-1/-2   |
| Mitat                   | Leveys: 850 mm<br>Korkeus: 2.000 mm<br>Syvyys: 600 mm   |
| Pakkausyksikkö          | 1 kpl   |
| Nettopaino              | 89,2 kg   |
| Bruttopaino             | 91,6 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 288,3 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Ohje PCF-luokkaan       | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike      | 94032080  |
| ETIM 9                  | EC000214  |
| ECLASS 8.0              | 27142409  |
| Tuotekuvaus             | VX Distribution enclosure (ISV), WHdepth 850x2000x600 mm, sheet steel, single-door                          |

# Hyväksynät

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hyväksynät    | Bureau Veritas<br>DNV-GL        |
| Sertifikaatit | Pintakäsittely                  |
| Selitykset    | Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |