

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.550 Virtamuunnin

Osavaltio: 15.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.550 - Virtamuunnin

ominaisuudet

| | |
|------------------------------------|---|
| Tilausnro | SV 9393.550 |
| Rakenne | Lähtöjännite 333 mV |
| Materiaali | Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset |
| Väri | RAL 9005 |
| Toimitus | 2 pistojalkaa 2 eristyssuojusta 1 ensiökiskon liitin 2 kierretappia |
| Sopii virtakiskoille | 30 x 15 20 x 20 |
| Primary current | 100 A |
| Normit | DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV-määräys 3 |
| Mitat | Leveys: 60 mm Korkeus: 80 mm Syvyys: 30 mm |
| Käyttölämpötila-alue | -5 °C...55 °C |
| Varastointilämpötila-alue | -25 °C...75 °C |
| Ilmankosteus (ei kondensoitumista) | 10...90 % |
| Perusvärähtelyn taajuus | 50...60 Hz |
| Accuracy Class | 0,5 |
| Insulation material (class) | F |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,265 kg |
| Bruttopaino | 0,27 kg |
| Tullitariffinimike | 85043129 |
| ETIM 9 | EC002048 |
| Tuotekuvaus | SV Virtamuunnin 100 A, 28 mm |

Hyväksynät

| | |
|------------|------------------------------|
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |
|------------|------------------------------|
