

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.555 Virtamuunnin

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.555 - Virtamuunnin

## ominaisuudet

Tilausno	SV 9393.555
Rakenne	Lähtöjännite 333 mV
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 9005
Toimitus	2 pistojalkaa 2 eristyssuojusta 1 ensiökiskon liitin 2 kierretappia
Sopii virtakiskoille	2 x 50 x 10
Primary current	400 A
Normit	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV-määräys 3
Mitat	Leveys: 85 mm Korkeus: 108 mm Syvyys: 30 mm
Käyttölämpötila-alue	-5 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...75 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...90 %
Perusvärähtelyn taajuus	50...60 Hz
Accuracy Class	0,5
Insulation material (class)	F
Pakkausyksikkö	1 kpl

## ominaisuudet

---

Nettopaino	0,3 kg
Bruttopaino	0,309 kg
Tullitariffinimike	85043129
ETIM 9	EC002048
Tuotekuvaus	SV Virtamuunnin 400 A, 52 mm

---

## Hyväksynät

---

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------

---