

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9888.550

CS Toptec

Osavaltio: 22.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9888.550 - CS Toptec

Ulkokaappi 100 mm jalustalla ja sadekatolla. Kaksikuorirakenne sivu- ja takaseinissä sekä ovissa. Kokonainen TS 8 -runko käytettävissä sisärakenteita varten.



ominaisuudet

Tilausnro	CS 9888.550
Rakenne	Aukotuksella ulkojäähdyttimelle 1,5 kW
Tuotekuvaus	Ulkokaappi 100 mm:n jalustalla ja sadekatolla. Sivuseinät, takaseinä ja ovi kaksinkertaiset ulospäin, koko TS 8 -runko on käytettävissä sisärakenteita varten.
Materiaali	Kaapin runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Levyosat ja jalustan peitelevyt: Alumiini, AlMg3 Sadekatos: Alumiini
Pintakäsittely	Pulverimaalattu UV-kestävä polyesteri
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kaksoisseinäinen ulkokaappi, täysin esiasennettu Kaapin runko, 25 mm järjestelmärei'itys katto- ja pohjakehyksessä sekä pystysuorat profiilit kahdella kiinnitystasolla Etuovi ovisalvalla, kääntökahva ja puoliprofiilisylinteri, lukko BJ20027 Sivuseinät Takaseinä Sadekatos Jalusta, jossa ruuvikiinnitteiset laipat ja peitelevyt edessä ja takana

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 1.800 mm Syvyys: 800 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 3R NEMA 12
IK-koodi	IK10
Ohje	Tuplakuorirakenne CS Toptec on ideaalinen kaappiratkaisu ulos. Tiedustelut seuraavilla tilausnumeroilla: Yksittäisasennukseen: 9774.099, rivitykseen: 9774.005
Ohje tilausnumerosta	Aukon sulkemiseen tarvitaan ilmastointilaite tai sovitinlevy
Pohjamateriaali	Alumiini
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	115 kg
Bruttopaino	122 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	CS ulkokaappi, Toptec, 800x1800x800 mm LxKxS, tuplakuorinen, ilman asennuslevyä, ovi aukotettu, runko RST (AISI304), kuoret alumiinia RAL7035

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------